


Cavell

LED bedhead luminaire with independent control of both direct and indirect light

- Beddenhoofdarmatuur met hoog rendement en weinig verblinding voor verlichting van ziekenhuisafdelingen die voldoet aan LG2: verlichting voor zorginstellingen (2019)
- Gladde afgeronde oppervlakken om schoonmaken te vergemakkelijken en de kans op bacteriën te verkleinen.
- Direct/Indirect (30/70%) met asymmetrische lichtverdeling voor de verschillende vereiste luxniveaus: algemene verlichting op afdeling, algemene verpleging boven het bed, leesverlichting boven beddenhoofd/kussen en waakverlichting boven beddenhoofd/kussen
- Gladde opalen diffusor met optische film voor lichtsturing en minder verblinding. De gebogen interne reflector op het directe licht draagt bij aan de geringe reflectie.
- Onafhankelijk stuurbaar/dimbaar direct en indirect licht - via DALI of SwitchDim (met 2 x Tridonic one4all drivers)



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.



Materialen en Afwerking

Behuizing: plaatstaal, wit poedergelakt

Diffusor: opalen PMMA-acryl

Installatie en Montage

Wandmontage met aanbevolen montagehoogte van 1800 mm voor gebruikelijke plafondhoogten van 2,4 m - 2,7 m.

Eenvoudige installatie in twee delen. Ten eerste: bevestig de achterplaat met apparaatdrager aan de muur. Ten tweede - gebruik snel aansluitbare connectoren om de lichtgenerator te verbinden met de apparaatdrager en bevestig de lichtmotor vervolgens op de achterplaat door deze in positie te kantelen en met de veiligheidsclip en schroeven aan de onderkant van de lichtgenerator vast te zetten.

Cavell

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Cavell				
CAVELL 6600 840 HFIX L950	LED		7,8	96635589
CAVELL 6600 830 HFIX L950	LED		3,2	96636060